



粘度杯

RHOPOINT
PAINTLAB+ ©

- 精确的流量测量
- 符合所需标准
- 杯身设计构造精益

粘度杯

Rhopoint PAINTLAB +流杯是用来精确测量涂料，油墨，清漆和类似产品的粘度。

流经流嘴的过程被用作于相对粘度的测量和分类。

运动粘度测量通常用秒表示流动的时间，可以用粘度计转换成厘司托克(cSt)使用粘度计算器。

由优质铝合金杯身和不锈钢流嘴制成，Rhopoint PAINTLAB +流杯适用于UKAS / ISO 17025认证标准油且符合测量规格。



粘度杯

名称	型号	流嘴直径	粘度范围	流量时间
 BS 流杯 BS 3900 (1971) 旧规格(B2) BS 3900 (1971) 旧规格(B3) BS 3900 (1971) 旧规格(B4) BS 3900 (1971) 旧规格(B5) BS 3900 (1971) 旧规格(B6)	RL-A-FC-PTA6/B2 RL-A-FC-PTA6/B3 RL-A-FC-PTA6/B4 RL-A-FC-PTA6/B5 RL-A-FC-PTA6/B6	2.38mm (0.09") 3.17mm (0.12") 3.97mm (0.16") 4.76mm (0.19") 7.14mm (0.28")	38 - 71cSt 38 - 147cSt 71 - 455cSt 299 - 781cSt 781 - 1650cSt	30 - 300 secs
 DIN 流杯 Din 流杯 (2mm) - Din 53211 Din 流杯 (4mm) - Din 53211 Din 流杯 (6mm) - Din 53211 Din 流杯 (8mm) - Din 53211 不锈钢流嘴	RL-A-FC-DIN2 RL-A-FC-DIN4 RL-A-FC-DIN6 RL-A-FC-DIN8	2mm (0.08") 4mm (0.16") 6mm (0.24") 8mm (0.31")	15 - 30cSt 112 - 685cSt 550 - 1500cSt 1200 - 3000cSt (大约)	25 - 150 secs
 福特流杯 福特流杯1号 - ASTM D1200 福特流杯2号- ASTM D1200 福特流杯3号- ASTM D1200 福特流杯4号- ASTM D1200 福特流杯5号- ASTM D1200 不锈钢流嘴	RL-A-FC-ASTM1 RL-A-FC-ASTM2 RL-A-FC-ASTM3 RL-A-FC-ASTM4 RL-A-FC-ASTM5	2.1mm (0.08") 2.8mm (0.11") 3.4mm (0.13") 4.1mm (0.16") 5.8mm (0.23")	10 - 35cSt 25 - 120cSt 49 - 220cSt 70 - 370cSt 200 - 1200cSt	55 - 100 secs 40 - 100 secs 30 - 100 secs 30 - 100 secs 30 - 100 secs
 ISO/ASTM 流杯 流杯BS EN ISO 2431, ASTM D5125 流杯BS EN ISO 2431, ASTM D5125 流杯BS EN ISO 2431, ASTM D5125 流杯BS EN ISO 2431, ASTM D5125 流杯BS EN ISO 2431, ASTM D5125 不锈钢流嘴.	RL-A-FC-ISO3 RL-A-FC-ISO4 RL-A-FC-ISO5 RL-A-FC-ISO6 RL-A-FC-ISO8	3mm (0.12") 4mm (0.16") 5mm (0.20") 6mm (0.24") 8mm (0.31")	7 - 42cSt 35 - 135cSt 91 - 325cSt 188 - 684cSt 600 - 2000cSt	30 - 100 secs
 AFNOR流杯 Afnor流杯 - 2.5mm - NF T30-014 Afnor流杯 - 4mm - NF T30-014 Afnor流杯 - 6mm - NF T30-014 Afnor流杯 - 8mm - NF T30-014	RL-A-FC-AFNOR/2.5 RL-A-FC-AFNOR/4 RL-A-FC-AFNOR/6 RL-A-FC-AFNOR/8	2.5mm (0.10") 4mm (0.16") 6mm (0.24") 8mm (0.31")	5 - 140cSt 50 - 1100cSt 510 - 5100cSt 700 - 11500cSt	30 - 100 secs
 浸杯 浸杯 2mm 浸杯 4mm 浸杯 6mm 浸杯 8mm 不锈钢流嘴	RL-A-FC-FRIKMAR/2 RL-A-FC-FRIKMAR/4 RL-A-FC-FRIKMAR/6 RL-A-FC-FRIKMAR/8	2mm (0.08") 4mm (0.16") 6mm (0.24") 8mm (0.31")	15 - 30 cSt 112 - 685cSt 550 - 1500cSt 1200 - 3000cSt (大约)	25 - 150 secs

粘度杯



规格

材料	优质铝合金
产品编码	9027 8091
重量	200 - 300g

标准油

型号	标准值 25 °C (cSt)
RL-A-VISCOSITYOIL 14	17
RL-A-VISCOSITYOIL 28	33
RL-A-VISCOSITYOIL 50	59
RL-A-VISCOSITYOIL 75	88
RL-A-VISCOSITYOIL 100	115
RL-A-VISCOSITYOIL 150	174
RL-A-VISCOSITYOIL 200	233
RL-A-VISCOSITYOIL 250	289
RL-A-VISCOSITYOIL 300	352
RL-A-VISCOSITYOIL 350	405
RL-A-VISCOSITYOIL 390	446
RL-A-VISCOSITYOIL 500	580
RL-A-VISCOSITYOIL 750	862
RL-A-VISCOSITYOIL 1000	1160
RL-A-VISCOSITYOIL 1500	1718
RL-A-VISCOSITYOIL 2500	2860
RL-A-VISCOSITYOIL 3900	4530
RL-A-VISCOSITYOIL 6000	6900
RL-A-VISCOSITYOIL 7750	9000
RL-A-VISCOSITYOIL 10000	11300
RL-A-VISCOSITYOIL 15000	17000
RL-A-VISCOSITYOIL 15000	22500



配件

出厂合格证(包含)

可选配件

UKAS / ISO 17025校准证书

流杯支架—轻型铝制支架适用于Rhpoint所有流杯，提供水平器。



Certificate no: FM 29741
ISO 9001:2008



RHOPOINT
INSTRUMENTS

www.nbchao.com